

品番：EA809BE-30F

品名：100mm/1600W 電子ディスクグラインダーセット



販売価格	39,700円(税抜) / 43,670円(税込)		
カタログ価格	39,700円(税抜) / 43,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 01:13現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0825ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	G10VE2※ESCOオリジナルセット品
用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業	<セット内容>	<ul style="list-style-type: none">●ディスクグラインダー×1●切断砥石×10枚(φ105×1mm)●フレキシブル砥石×5枚(φ100×3mm/#36)●オフセット砥石×1枚(グラインダー付属品)●サイドハンドル×1●スパナ×1●フィルタ×1●ホイルガード×1●ケース×1

<本体仕様>

- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- スピンドル径…M10×1.5
- 最大出力…1600W
- 回転数…2,800~10,000rpm
- 電源…100V・1050W・12A
- コード長…2心 2.5m
- サイズ…309×56×60(H)mm
- 重量…1.8kg
- モーター…ACブラシレスモーター
- 付属品…#36レジンノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード
- 電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
- モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
- 二重絶縁、無段変速、再起動防止、回転復帰制御、スライドスイッチ

<切断砥石仕様>

- サイズ…φ100×1.0×穴径15mm
- 粒度…SG#46
- 最大回転数(rpm)…14,520
- 対応被削材…スチール、ステンレス用
- 砥粒…セラミック
- セラミック砥粒で長寿命

<フレキシブル砥石仕様>

- 粒度…#36
- 入数…5
- サイズ…φ100×3×15mm穴
- 対応被削材…一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄
- 最大回転数…13,750rpm
- 目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。

<ケース仕様>

- サイズ…430×180×230mm
- 樹脂製
- 中皿付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.