

品番：EA809BE-40B

品名：100mm/1050W 電子ディスクグラインダーセット



販売価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
カタログ価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 16:08現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10VE2※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	本体×1 ケース×1 セラミックフラップディスク×4枚 (#40×2枚、#60×2枚)	ケース仕様	サイズ:430×180×230(H)mm 重量:1040g 材質:ポリプロピレン 中皿1枚付き
<セラミックフラップディスク仕様>			
粒度	#40、#60	適合材	スチール、ステンレス、チタン、鋳造材
サイズ	外径:100mm 穴径:15mm	材質	基材:グラスファイバー グリッド:セラミック
<本体仕様>			
砥石サイズ	φ100×穴径15mm	スピンドル径	M10×1.5
回転数	2,800~10,000rpm	電源	100V・1050W・12A
最大出力	1600W	コード長	2.5m
サイズ	309×56×60(H)mm	重量	1.8kg
付属品	100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、 ホイルガード		
二重絶縁			

よりパワフルに作業できる最大出力1600W

新設計モーターを採用、コントローラの耐久性向上、フィルタを採用で防じん性向上

ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー&高効率

用途に応じて回転数を2,800～10,000min-1の間で無段階に変速可能な無段変速ダイヤル。

回転復帰制御は、高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰する、回転復帰制御搭載。

狭所作業や切断作業がしやすいサイドハンドル、スイッチが入れやすいスイッチノブ、握りやすく力を入れやすい細径ボディ。

徹底した安全機能(キックバック軽減システム、再起動防止機能、ソフトスタート、2アクションスライドスイッチ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.