

品番：EA809BG-20C

品名：100mm/ 720W ディスクグラインダーセット



販売価格	23,000円(税抜)／ 25,300円(税込)			
カタログ価格	23,000円(税抜)／25,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/01 00:40現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10MH※ESCOオリジナルセット品
仕様	セット	最大出力	930W
回転数	12,000rpm	砥石サイズ	φ 100×穴径15mm
スピンドル径	M10×1.5	電源	AC100V・720W・7.4A
コード長	2.5m	本体サイズ	280×60×60(H)mm
本体重量	1.6kg	用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業
<セット内容>	●本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属) ●オフセット砥石×2枚(#36) ●ジルコフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚) ●スパナ×1 ●ケース×1		

- <ジルコフラップディスク仕様>
- サイズ… φ 100x穴径15mm
 - 粒度…#40・#60
 - 最大回転数…15,300rpm
 - 被削材…スチール、ステンレス、鋳鋼用
 - 材質…ジルコニアアルミナ
 - フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
 - 6層のフラップで長寿命。

<オフセット砥石仕様>

- サイズ…φ100×3.1×穴径15mm
- 粒度…#36
- 最大回転数…15,300rpm
- 被削材…スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム
- 材質…セラミック
- セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。

<ケース仕様>

- サイズ…415×160×105mm
- 砥石用仕切板付
- スチール製

代替品



品番 EA809BD-40C
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.