


品番：EA809BH-10C

品名：100mm/ 760W ディスクグラインダーセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 25,600円(税抜) / 28,160円(税込) | | |
| カタログ価格 | 25,600円(税抜) / 28,160円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/06 12:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|-------|---------------------------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセット品 |
| 仕様 | セット | 最大出力 | 1,160W |
| 回転数 | 12,000rpm | 砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
| スピンドル径 | M10×1.5 | 電源 | AC100V・760W・8A |
| コード長 | 3心2.5m(3Pポッキンプラグ付) | 本体サイズ | 295×64×60(H)mm |
| 本体重量 | 1.9kg | 用途 | スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業 |
| <セット内容> | ●本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属) ●オフセット砥石×5枚(#24)、切断砥石×5枚、ジルコフラップディスク×2枚(#40・#60各1枚) ●ホイルワッシャ(ダイヤモンドカッター用)×1個 ●スパナ×1 ●ケース×1 | | |

<オフセット砥石仕様>

- サイズ…φ100×4×15mm穴
- 粒度…A/WA24P
- 最大回転数…13,690rpm
- 被削材…スチール

- 入数…5
- 溶接後の研削、鉄板等の面取りに

<切断砥石仕様>

- 粒度…#46
- 入数…5
- サイズ…φ105×1.0×15mm穴
- 最大回転数…15,300rpm
- 材質…アルミニウムオキサイド
- スチール、ステンレス、チタニウム用
- 接着技術の向上により切断能力と耐久性がアップ。

<ジルコフラップディスク仕様>

- サイズ…φ100×穴径15mm
- 粒度…#40・#60
- 最大回転数(rpm)…15,300
- スチール、ステンレス、鋳鋼用
- 材質…ジルコニアアルミナ
- フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- 6層のフラップで長寿命。

<ケース仕様>

- サイズ…415×160×105mm
- 砥石用仕切板付
- 材質…スチール

代替品



品番 EA809BH-10D
コメント 変更点:砥石・ケース

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.