品番: EA809BH-10C

品名:100mm/760W ディスクグラインダーセット



販売価格	25,600円(税抜)/28,160円(税込)				
カタログ価 格	25,600円(税抜)/28,160円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/19 08:35現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログ ページ	0842ページ				





#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセッ ト品
仕様	セット	最大出力	1,160W
回転数	12,000rpm	砥石サイズ	φ100×穴径15mm
スピンドル径	M10×1.5	電源	AC100V·760W·8A
コード長	3心2.5m(3Pポッキンプラグ付)	本体サイズ	295×64×60(H)mm
本体重量	1.9kg	用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業
<セット内容>	<ul> <li>本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)</li> <li>→オフセット砥石×5枚(#24)、切断砥石×5枚、ジルコフラップディスク×2枚(#40・#60各1枚)</li> <li>→ホイルワッシャ(ダイヤモンドカッター用)×1個</li> <li>→スパナ×1</li> <li>◆ケース×1</li> </ul>		

## <オフセット砥石仕様>

- ●サイズ… *ϕ* 100×4×15mm穴
- ●粒度…A/WA24P
- ●最大回転数…13,690rpm
- ●被削材…スチール

- ●入数…5
- ●溶接後の研削、鉄板等の面取りに

### <切断砥石仕様>

- ●粒度…#46
- ●入数…5
- ●サイズ··· φ 105×1.0×15mm穴
- ●最大回転数…15,300rpm
- ●材質…アルミニウムオキサイド
- ●スチール、ステンレス、チタニウム用
- ●接着技術の向上により切断能力と耐久性がアップ。

#### <ジルコフラップディスク仕様>

- ●サイズ… φ 100×穴径15mm
- ●粒度…#40.#60
- ●最大回転数(rpm)…15,300
- ●スチール、ステンレス、鋳鋼用
- ●材質…ジルコニアアルミナ
- ●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- ●6層のフラップで長寿命。

#### <ケース仕様>

- ●サイズ…415×160×105mm
- ●砥石用仕切板付
- ●材質…スチール

# 代替品



品番 EA809BH-10D

コメント 変更点:砥石・ケース

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.