

品番 : EA781EA-22

品名 : $\phi 19.1 \times 12.7\text{mm}$ / 19N 強力マグネット



販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 (2025/12/16 05:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



アーチ形磁石

吸着強度: 19N(1.9kgf)

最高温度: 550°C以下

規格: IEC60406-2-18

仕様

吸着力	19N(1.9kgf)	直径	19.1mm
高さ	12.7mm	穴径	4.8mm
内幅	5.6~8.7mm	使用温度	550°C以下
重量	20g	材質	アルニコ磁石(Alnico5)

クランプ、保持、スイッチ用に最適

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.