

品番：EA809BL-20F

品名：100mm/ 790W ディスクグラインダーセット



販売価格	15,900円(税抜)／17,490円(税込)			
カタログ価格	15,900円(税抜)／17,490円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 18:10現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	京セラ	型番	AG1061※ESCOオリジナルセット品
用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業	〈セット内容〉	●ディスクグラインダー×1 ●オフセット砥石(φ100×3mm/#36)×5枚 ●切断砥石(φ105×1mm)×5枚 ●カニ目スパナ ●ケース×1
〈本体仕様〉 ●砥石サイズ: φ100×穴径15mm(厚み6mmまで) ●スピンドル径: M10×1.5 ●最大出力: 1100W ●回転数: 12000rpm ●電源: 100V・790W・8.1A ●コード長: 2.5m ●サイズ: 263×117×88(H)mm(握りφ56mm) ●重量: 1.6kg ●材質: 樹脂 ●二重絶縁 ●カニ目スパナ付 ●狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド ●軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ ●優れた防じん性能(ラビリンス構造) ●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ			
〈切断砥石仕様〉 ●外径: 105mm ●厚み: 1.0mm			

- 穴径:15mm
- 粒度:#46
- 最大回転数:15300rpm
- 砥粒:アルミニウムオキサイド
- 用途:スチール・ステンレス・チタニウム用

〈オフセット砥石仕様〉

- 外径:100mm
- 厚み:3mm
- 穴径:15mm
- 粒度:#36
- 最大回転数:13750rpm
- 最大使用周速度:72m/s
- 目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。

〈ケース仕様〉

- サイズ:430×180×230mm
- 材質:樹脂
- 中皿付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.