

品番：EA809BE-20D

品名：100mm/ 760W ディスクグラインダーセット



販売価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
カタログ価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10B4※ESCOオリジナルセット品
仕様	セット	最大出力	1000W
回転数	9000rpm	砥石サイズ	φ100×穴径15mm(最大厚さ:6mm)
スピンドル径	M10×1.5	電源	AC100V・780W・8.0A
コード長	2.5m(2心)	本体サイズ	280×56×60(H)mm
本体重量	1.8kg	用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業
<セット内容>	●本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属) ●オフセット砥石×5枚(#24) ●ジルコフラップディスク×2枚(#40×1枚、#60×1枚) ●ホイルワッシャB3(ダイヤ用)×1個 ●サイドハンドル×1 ●スパナ×1 ●ケース×1	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14

二重絶縁、スピンドルロック付、ブレーキ付

<ジルコフラップディスク仕様>

- サイズ…φ100×穴径15mm
- 粒度…#40・#60
- 最大回転数(rpm)…15,300

- スチール、ステンレス、鋳鋼用
- 材質…ジルコニアアルミナ
- フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- 6層のフラップで長寿命。

<オフセット砥石仕様>

- 粒度…A/WA24P
- 入数…5
- サイズ…φ100×4×15mm穴
- 溶接後の研削、鉄板等の面取りに
- 最大回転数…13,690rpm

<ケース仕様>

- サイズ…415×160×105mm
- 砥石用仕切板付
- スチール製

代替品



品番 EA809BE-20E  
コメント 変更点:砥石・収納ケース

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.