品番: EA809BE-20D

品名:100mm/760W ディスクグラインダーセット



販売価格	23,200円(税抜)/25,520円(税込)				
カタログ価 格	23,200円(税抜)/25,520円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 08:36現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0842ページ				











仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10B4※ESCOオリジナルセット品
仕様	セット	最大出力	1000W
回転数	9000rpm	砥石サイズ	φ100×穴径15mm(最大厚さ:6mm)
スピンドル径	M10×1.5	電源	AC100V·780W·8.0A
コード長	2.5m(2/ù)	本体サイズ	280×56×60(H)mm
本体重量	1.8kg	用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・ 研削・研磨作業
<セット内容>	 ◆本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属) ◆オフセット砥石×5枚(#24) ◆ジルコフラップディスク×2枚(#40×1枚、#60×1枚) ◆ホイルワッシャB3(ダイヤ用)×1個 ◆サイドハンドル×1 ◆スパナ×1 ◆ケース×1 	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14

二重絶縁、スピンドルロック付、ブレーキ付

<ジルコフラップディスク仕様>

- ●サイズ… φ 100×穴径15mm
- ●粒度…#40·#60
- ●最大回転数(rpm)…15,300

- ●スチール、ステンレス、鋳鋼用
- ●材質…ジルコニアアルミナ
- ●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- ●6層のフラップで長寿命。

<オフセット砥石仕様>

- ●粒度…A/WA24P
- ●入数…5
- ●サイズ… *ϕ* 100×4×15mm穴
- ●溶接後の研削、鉄板等の面取りに
- ●最大回転数…13,690rpm

<ケース仕様>

- ●サイズ…415×160×105mm
- ●砥石用仕切板付
- ●スチール製

代替品



品番 EA809BE-20E

コメント 変更点:砥石・収納ケース

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.