

品番：EA809BE-30E

品名：100mm/1050W ディスクグラインダーセット



販売価格	38,700円(税抜) / 42,570円(税込)		
カタログ価格	38,700円(税抜) / 42,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/20 10:29現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0856ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	G10VE2※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	・ディスクグラインダー本体×1 ・オフセット砥石×5枚(#24) ・ケース×1 ・ジルコフラップディスク×2枚(#40×1枚、#60×1枚)		
<本体仕様>	<ul style="list-style-type: none">●砥石サイズ…φ100×穴径15mm●スピンドル径…M10×1.5●回転数…2,800~10,000rpm●電源…100V・1050W・12A●サイズ…309×56×60(H)mm●重量…1.8kg●二重絶縁、無段変速、スピンドルロック付●ブラシレスモーター●付属品…#36レジンイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード●コード長…2心 2.5m●最大出力…1600W●モーター…ACブラシレスモーター		
<オフセット砥石仕様>	<ul style="list-style-type: none">●外径:100mm●穴径:15mm●厚み:4mm●粒度:#24●砥粒:A/WA●硬度:P		

- 最大回転数:13690rpm
- 最大使用周速度:4,300m/min
- 幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。

<#40ジルコフラップディスク仕様>

- 外径(mm)…100
- 穴径(mm)…15
- 粒度…#40
- 最大回転数(rpm)…15,300
- スチール、ステンレス、鋳鋼用
- 材質…ジルコニアアルミナ
- フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- 6層のフラップで長寿命。
- 特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。

<#60ジルコフラップディスク仕様>

- 外径(mm)…100
- 穴径(mm)…15
- 粒度…#60
- 最大回転数(rpm)…15,300
- スチール、ステンレス、鋳鋼用
- 材質…ジルコニアアルミナ
- フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- 6層のフラップで長寿命。
- 特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.