

品番：EA809BL-20E

品名：100mm/ 790W ディスクグラインダーセット



販売価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/08 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0857ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AG1061※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none">・ディスクグラインダー本体×1 (EA809BL-2D)・オフセット砥石×5枚(#24) (EA809YE-124)・#40ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-103A)・#60ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-105A)・ケース×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・最大出力:1100W・砥石サイズ: φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。・コード長:2.5m・スピンドル径:M10×1.5・重量:1.6kg・回転数:12000rpm・電源:100V・790W・8.1A・サイズ:263×117×88(H)mm(握りφ56mm)・材質:樹脂・二重絶縁・カニ目スパナ付・狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド・軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ・優れた防じん性能(ラビリンス構造)・鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ <p>〈用途〉</p> <ul style="list-style-type: none">・溶接面の研削、仕上げ、サビ取り・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ取り・コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、鉄、ステンレスなどの切断

<p><オフセット砥石仕様></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外径:100mm ・穴径:15mm ・厚み:4mm ・粒度:#24 ・砥粒:A/WA ・硬度:P ・最大回転数:13690rpm ・最大使用周速度:4,300m/min ・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。 	<p><#40ジルコフラップディスク仕様></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#40 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキシド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ
<p><#60ジルコフラップディスク仕様></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#60 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキシド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ 	<p>ケース仕様</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ:415×160×105mm ・材質:スチール ・砥石用仕切板付

代替品

	<p>品番 EA809BL-20F</p> <p>コメント 変更点:収納ケース・砥石</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.