

品番：EA809DF-10

品名：125mm/1050W 電子ディスクグラインダーセット



販売価格	34,500円(税抜) / 37,950円(税込)		
カタログ価格	34,500円(税抜) / 37,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/30 08:34現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0857ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	G13BYEQ(100V)※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1 (EA809DF-1) ・# 40/125mm フラップディスク×2 (EA809AL-34) ・# 60/125mm フラップディスク×2 (EA809AL-35) ・工具箱		

#### 【ディスクグラインダー仕様】

- ・最大出力:1400W
- ・砥石サイズ:外径125×穴径22mm(別売)
- ・スピンドル径:M16×2.0
- ・回転数:10,000rpm
- ・電源:100V・1050W・12A
- ・サイズ:309(W)×71(H)mm
- ・重量:2.0kg
- ・コード長:2.5m
- ・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、ホイルワッシャB3、ホイルナット、フィルタ
- ・キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視し瞬時にモーターを停止することで、材料によるダイヤモンドカッターや切断トイシの挟み込み等で発生する反動(キックバック)を軽減します。
- ・再起動防止機能:スイッチを入れた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んでも起動しません。スイッチを一度切ることで、解除することができます。
- ・パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)  
スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。
- ・アクションスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。また、本体を握ったままで操作が可能です。

- ・ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
- ・二重絶縁
- ・スピンドルロック、ブレーキ付
- ・ブラシレスモーター採用
- ・※砥石は別売です。

#### 【# 40/125mm フラップディスク仕様】

- ・最大回転数:12,200rpm
- ・材質:ジルコニアアルミナ
- ・取付穴径:22.23mm
- ・粒度:#40
- ・特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
- ・6層のフラップで長寿命。
- ・フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- ・125mmディスクグラインダー用
- ・スチール、ステンレス、鋳鋼用

#### 【# 60/125mm フラップディスク仕様】

- ・最大回転数:12,200rpm
- ・材質:ジルコニアアルミナ
- ・取付穴径:22.23mm
- ・粒度:#60
- ・特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
- ・6層のフラップで長寿命。
- ・フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- ・125mmディスクグラインダー用
- ・スチール、ステンレス、鋳鋼用

#### 【工具箱仕様】

- ・外寸:460×265×233(H)mm
- ・内寸:415×196×146(H)mm(中皿使用時)
- ・重量:1.5kg
- ・材質:耐衝撃性コポリマー
- ・中皿高さ:40mm
- ・南京錠取付穴:サイズ:19×7mm、数量:2箇所
- ・付属品:L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
- ・中皿の仕切板は取外し可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.