品番: EA809PH-51A

品名: DC18.0V/125mm ランダムサンダ-(充電式/吸塵)



販売価格	60,300円(税抜) / 66,330円(税込)				
カタログ価格	60,300円(税抜)/66,330円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 17:49現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					

















仕様

メーカー	HiKOKI	型番	SV1813DA(XPZ)
仕様	標準セット(ケースなし)	ペーパーサイズ	マジック式: ø 125mm
回転数	7,000~11,000rpm	旋回径	3mm
バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)	充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分
充電器	AC100V	一充電当たりの作業量	材料:マツ集成材、ペーパー粒度:A- P80、変速ダイヤル:6…約35分
振動3軸合成値	6.6m/s2	サイズ	125(W)×165(D)×153(H)mm(バッ テリー装着時)
重量	1.9kg(集じんバッグ、蓄電池装着時)	モーター	直流ブラシレスモーター
付属品	バッテリー×1、充電器、サンディング ペーパー(#120)×2、 集じんアダプタ (A)/(B)、集じんバッグ、電池カバー		

高集じん率 約80%

※数値は参考値です。材料や条件により異なります。

ブレーキ機能付

スイッチのOFF側を押すと、ブレーキが作動し停止します。

集じん機接続可能

集じんアダプタ(A)/(B)が標準付属。様々な集じん機と接続することができます。

6段階変速ダイヤル

回転速度は、変速ダイヤルで6段階に設定可能。

仕上げ面の材質や、用途によって回転速度を調整できます。

回転速度の設定※回転速度やペーパー粒度は目安になります。

【一般的な研磨作業】

ペーパー粒度…荒仕上げ:180、仕上げ:400、回転速度(変速ダイヤル)…3~6

【さび落とし / 汚れ落とし】

ペーパー粒度…荒仕上げ:120、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…2~4 【塗装はがし】

ペーパー粒度…荒仕上げ:40、仕上げ:80、回転速度(変速ダイヤル)…2~4 【木材】

·軟質材

ペーパー粒度…荒仕上げ:60,80、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…3~6

·硬質材

ペーパー粒度…荒仕上げ:60、仕上げ:180、回転速度(変速ダイヤル)…3~5

·合板

ペーパー粒度…荒仕上げ:240、仕上げ:320、回転速度(変速ダイヤル)…2~4 【金属】

・アルミ

ペーパー粒度…荒仕上げ:80、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…2~4

・鉄

ペーパー粒度…荒仕上げ:60、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…3~6

・ステンレス

ペーパー粒度…荒仕上げ:120、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…3~6

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.