


品番：EA809XL-8

品名：DC36.0V(20mmx520mm) ベルトサンダー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 197,700円(税抜) / 217,470円(税込) | | |
| カタログ価格 | 197,700円(税抜) / 217,470円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/06 12:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | SB3602DA(2XP) |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah)、 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約19分(実用充電)、約25分(満充電) |
| 回転数 | 変速モード:3,000~10,000rpm オートモード:5,500rpm | ベルト速度 | 変速モード:7.7~25.7m/s(460~1, 540m/分) オートモード:14.2m/s(850m/分) |
| ベルトサイズ | 20×520mm | サイズ | 545×122×123mm(サイドハンドル 除く、蓄電池装着時) 545×244×123mm(サイドハンドル 含む、蓄電池装着時) |
| 重量 | 3.0kg(サイドハンドル含む、蓄電池装 着時) | 付属品 | バッテリー×2、充電器、六角棒スパナ (2.5・4mm)、研磨ベルト(ジルコニア) #60(本体装着・予備1枚)、研磨ベルト (ジルコニア)#80・#100・#120 各1 枚、サイドハンドル、ケース、電池カバー |
| 一充電当たりの作業量 | 材料:SS400 t6、平均押付荷重:25N 2.5Ah(マルチボルト) 変速ダイヤル1(最低速)…約20分 変速ダイヤル5(最速)…約8分 | モーター | 直流ブラシレスモーター |
| 使用可能蓄電池 | マルチボルト蓄電池(残量表示付) | | |

変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます。


バリ取りから仕上げ研磨までスピーディー&パワフル研削
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりスピーディー&パワフルな研削を実現しました。

使いやすいベルトの角度調整が可能
作業環境に応じた角度調整が可能。
コンパクトに折りたたためて収納にも便利です。

使いやすいベルトの速度調整が可能
作業にあわせて変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます。
変速モード(1~5)、オートモード(A)

ベルト幅が20mmで狭い所でも削りやすく、作業効率が向上します。

代替品

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | <p>品番 EA809PX-16S</p> <p>コメント 仕様ご確認ください</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.