

品番：EA809PH-51A

品名：DC18.0V/125mm ランダムサンダー-(充電式/吸塵)



販売価格	60,300円(税抜) / 66,330円(税込)		
カタログ価格	60,300円(税抜) / 66,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 01:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0834ページ		

AC製品同等以上<sup>※</sup>の研削量

研削量の比較(目安)

日立	16 <sub>1</sub>
東芝	14 <sub>1</sub>

※数値は参考値です。材料や条件により異なります。

高集じん率 約80%<sup>※</sup>

ブレーキ機能付

スイッチのOFF側を押すと、ブレーキが作動し停止します。

集じん機接続可能

集じんアダプタ(A)/(B)が標準付属。様々な集じん機と接続することができます。

6段階変速ダイヤル

変速ダイヤルで6段階に設定可能。仕上げ面の材質や用途によって回転速度を調整できます。

## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	SV1813DA(XPZ)
仕様	標準セット(ケースなし)	ペーパーサイズ	マジック式: φ125mm
回転数	7,000~11,000rpm	旋回径	3mm
バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)	充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分
充電器	AC100V	一充電当たりの作業量	材料:マツ集成材、ペーパー粒度:A-P80、変速ダイヤル:6...約35分
振動3軸合成値	6.6m/s <sup>2</sup>	サイズ	125(W)×165(D)×153(H)mm(バッテリー装着時)
重量	1.9kg(集じんバッグ、蓄電池装着時)	モーター	直流ブラシレスモーター
付属品	バッテリー×1、充電器、サンディングペーパー(#120)×2、集じんアダプタ(A)/(B)、集じんバッグ、電池カバー		

高集じん率 約80%

※数値は参考値です。材料や条件により異なります。

ブレーキ機能付

スイッチのOFF側を押すと、ブレーキが作動し停止します。

集じん機接続可能

集じんアダプタ(A)/(B)が標準付属。様々な集じん機と接続することができます。

## 6段階変速ダイヤル

回転速度は、変速ダイヤルで6段階に設定可能。

仕上げ面の材質や、用途によって回転速度を調整できます。

## 電池残量表示付(バッテリー)

回転速度の設定※回転速度やペーパー粒度は目安になります。

### 【一般的な研磨作業】

ペーパー粒度…荒仕上げ:180、仕上げ:400、回転速度(変速ダイヤル)…3~6

### 【さび落とし / 汚れ落とし】

ペーパー粒度…荒仕上げ:120、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…2~4

### 【塗装はがし】

ペーパー粒度…荒仕上げ:40、仕上げ:80、回転速度(変速ダイヤル)…2~4

### 【木材】

#### ・軟質材

ペーパー粒度…荒仕上げ:60,80、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…3~6

#### ・硬質材

ペーパー粒度…荒仕上げ:60、仕上げ:180、回転速度(変速ダイヤル)…3~5

#### ・合板

ペーパー粒度…荒仕上げ:240、仕上げ:320、回転速度(変速ダイヤル)…2~4

### 【金属】

#### ・アルミ

ペーパー粒度…荒仕上げ:80、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…2~4

#### ・鉄

ペーパー粒度…荒仕上げ:60、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…3~6

#### ・ステンレス

ペーパー粒度…荒仕上げ:120、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…3~6

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.