品番: EA809XL-8

品名: DC36.0V(20mmx520mm) ベルトサンダー(充電式)




販売価格	197,700円(税抜)/217,470円(税込)				
カタログ価格	197,700円(税抜)/217,470円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/19 16:49現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0852ページ				















## 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	SB3602DA(2XP)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)、 18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約19分(実用充電)、約25分(満充電)
回転数	変速モード:3,000~10,000rpm オートモード:5,500rpm	ベルト速度	変速モード:7.7~25.7m/s(460~1, 540m/分) オートモード:14.2m/s(850m/分)
ベルトサイズ	20×520mm	サイズ	545×122×123mm(サイドハンドル 除く、蓄電池装着時) 545×244×123mm(サイドハンドル 含む、蓄電池装着時)
重量	3.0kg(サイドハンドル含む、蓄電池装着時)	付属品	バッテリー×2、充電器、六角棒スパナ (2.5・4mm)、研磨ベルト(ジルコニア) #60(本体装着・予備1枚)、研磨ベルト (ジルコニア)#80・#100・#120 各1 枚、サイドハンドル、ケース、電池カバー
一充電当たりの作業量	材料: SS400 t6、平均押付荷重: 25N 2.5Ah (マルチボルト) 変速ダイヤル1 (最低速)…約20分 変速ダイヤル5 (最速)…約8分	モーター	直流ブラシレスモーター
使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池(残量表示付)		

変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます。

バリ取りから仕上げ研磨までスピーディー&パワフル研削

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりスピーディー&パワフルな研削を実現しました。

使いやすいベルトの角度調整が可能

作業環境に応じた角度調整が可能。

コンパクトに折りたためて収納にも便利です。

使いやすいベルトの速度調整が可能

作業にあわせて変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます。

変速モード(1~5)、オートモード(A)

ベルト幅が20mmで狭い所でも削りやすく、作業効率が向上します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.