

品番 : EA813BC-2C

品名 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 71,600円(税抜)／78,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 71,600円(税抜)／78,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/04 04:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0820ページ | | |



瞬時に止まる高制御クラッチで効率アップ

仕様

| | | | |
|------------------------|--|---------|---|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GSR18V-90C |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 剛性体締付トルク: 64N·m(ドリルポジション) 弾性体締付トルク: 36N·m(ドリルポジション) |
| チャック能力 | 1.5~13mm | バッテリー | DC18V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電時間 | 約60分(空~80%ターボ充電)、約70分(空~フル充電) | 回転数 | 低速: 0~630rpm 高速: 0~2100rpm |
| 能力 | 鉄工: φ13mm、木工: φ68mm、ねじ締め: φ12mm、鉄工ホールソー: φ53mm | 振動3軸合成値 | 金属の穴あけ時 振動伝達値 ah: 1.6m/s ² 不確定性 K: 1.5m/s ² |
| 騒音レベル | 音圧レベル: 88dB(A) 音響パワーレベル: 77dB(A) 不確定性 K: 5dB | サイズ | 163(W)×77(D)×255(H)mm |
| 重量 | 1.7kg(バッテリー含) | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、ケース |
| トルク設定 | 21 | | |
| ピット別売 | | | |
| 電子無段変速、ギア式2段変速、正転・逆転機構 | | | |

コネクト機能対応

高効率のECモーター(ブラシレスモーター)

ERC機能(キックバック機能)

EMP機能:過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります

フレキシブルバッテリーパックシステム:同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。

耐久性抜群のフルメタルチャックを採用

緩み止め、締め過ぎ防止機構内臓

キックバック防止機構によってユーザー保護効果と安全性が向上し、完璧な工具制御が可能に。精密クラッチによって抜群の使いやすさを実現

LEDライト装備

プレシジョンクラッチ装備のハイスペックモデルです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.