

品番：EA813DB-44

品名：DC10.8V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	79,100円(税抜) / 87,010円(税込)		
カタログ価格	79,100円(税抜) / 87,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/16 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WHP12DB(2JS)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	リチウムイオン(10.8V/5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約30分
モーター	直流ブラシレスモーター	最大トルク	33N・m ※M10普通ボルト(強度区分4.8)/締付け時間3秒/ソケットアダプタ+六角ソケット使用
締付能力	小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M10 高力ボルト:M5~M6 コーススレッドねじ:22~90mm テクスねじ:φ3.5~φ6mm	無負荷回転数	弱:0~1,000rpm 中:0~1,500rpm 強:0~2,200rpm テクス:0~2,400rpm
打撃数	弱:0~700回/分 中:0~1,200回/分 強:0~2,400回/分 テクス:0~1,200回/分	ねじ締め騒音値	70dB
先端形状	二面幅6.35ビット挿入形状	サイズ	128×29×225(H)mm ※バッテリー装着時
重量	1.3kg ※バッテリー装着時	防水・防塵性能	IP56
付属品	リチウムイオン電池(BSL1250MT)×2		

個、急速充電器(UC12SDL)、ケース、
電池カバー×2個

【静音設計】

70dBの静音設計により騒音を抑えたい屋内や住宅街での作業などに適しています。

【18Vクラス並のねじ締めスピード&作業量アップ】

高出力&高容量なタブレス電池搭載により、高負荷なねじ締め作業もパワフルに対応

【LEDライト付き】

3灯式LEDライトと照度切替えにより、状況に応じて明るさを3段階に切替え可能

バッテリー装着時でも1.3kgで取り回しやすい軽量

※ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.