

品番 : EA815LD-702

品名 : AC100V/15W 作業灯/LED(固定ホルダ`-2個付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 31,400円(税抜) / 34,540円(税込) | | |
| カタログ価格 | 31,400円(税抜) / 34,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/10 04:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2048ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------|------|------------------------------------|
| メーカー | 嵯峨電機工業 | 型番 | SL-LED14R |
| 電球 | 15W | コード長 | 5m |
| 明るさ | 1750lm | サイズ | φ34×668mm |
| 重量 | 630g | 用途 | トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に。 |
| 電源 | AC100V | 照明装置 | 直管型LED |
| 防水・防塵等級 | IP66 | 付属品 | 固定ホルダー(2個) |
| 周波数 | 50Hz/60Hz | 色温度 | 5000K |
| 演色評価数 | Ra80 | 使用場所 | 屋内 |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | | |

蛍光灯と同様のやわらかな光源

ポリカーボネート製

二重絶縁構造

パイプ部分はφ30mm、最大部分はφ34mmと細く、これまで設置できなかった狭い場所でも使用できます。

水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛びかうような場所で使用するのに最適です。

耐薬品性外筒仕様で、溶剤やアルカリ性洗剤等で拭き取っても割れたりしません。

器具はコンパクトですが、蛍光灯の器具と比べて明るく、くっきりとしているので、作業がしやすいです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.