

品番：EA815LH-11A

品名：AC100V/14W 照明灯/LED(マグ ネット式/白)



販売価格	19,800円(税抜)／ 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/13 07:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2110ページ		



仕様

メーカー	山田照明	型番	ZM-025W
明るさ	1022lm	消費電力	14W
全長	525mm	電源	AC100V(50/60Hz)
光源	昼白色LED球	コード長	2.0m
重量	600g	色温度	5000K
演色性	Ra97	LEDタイプ	LED一体型
調光	非調光	固有エネルギー消費効率(LED)	73lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間	材質	アルミ、樹脂
中心直下照度	960lx		
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置			
木ネジ(M4×25)付			
ON/OFFスイッチ付			
屋内用(棚下専用)			
机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)			

厚さ15mmの薄型タイプ
設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。
白熱灯80W相当
マグネット取付
ACアダプター不要
明るさJIS-AAクラス相当

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.