


品番 : EA815LN-25C

品名 : AC100V/9W/ 237mm 照明灯/LED(防水型)



販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/21 02:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2059ページ		



#### 仕様

メーカー	日機	型番	NLSS18C-AC(2M+P)
明るさ	1200lm	電源	AC100~120V
電球	9W白色LED球	高さ	237mm
重量	1.4kg	コード長	2m
防水性能	IP67(頭部ケースのみ)	色温度	5700K
期待寿命	使用温度40℃:40,000時間 使用温度25℃:60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点	照度(1m)	6760lx
使用温度	-10~40℃(但し氷結しないこと)	用途	産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明など

取付ねじ付

照明部分は320°回転可能

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。

従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。

独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。

LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.