


品番：EA815LN-31

品名：AC100-240V/ 10W 照明灯/LED(防水型)



販売価格	26,700円(税抜) / 29,370円(税込)		
カタログ価格	26,700円(税抜) / 29,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/04/28 21:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2146ページ		



仕様

メーカー	日機	型番	NLE13CN-DC-L1
明るさ	レンズ無し:1050lm レンズ有り:950lm	消費電力	10W
サイズ(W×D×H)mm	330×65×27.5	コード長	3m
電源	AC100～240V	電線仕様	VCTF0.75mm ² ×2C
色温度	5,700K	防水性能	IP67
使用温度	-10℃～40℃(但し、氷結しない事)	付属品	ACアダプター、マグネット

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。

工作機械の機内照明などに最適です。

LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。

本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.