


品番 : EA815LN-31

品名 : AC100-240V/ 10W 照明灯/LED(防水型)



販売価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
カタログ価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/21 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2059ページ		



仕様

メーカー	日機	型番	NLE13CN-DC-L1
明るさ	1000lm	消費電力	10W
全長	330mm	電源	AC100~240V
コード長	3m	防水性能	IP67
色温度	5,700K	使用温度	-10℃~40℃(但し、氷結しない事)
本体色	ブラック	期待寿命	使用温度40℃:40,000時間 使用温度25℃:60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
電線仕様	VCTF0.5m ² ×2C	照度(1m)	1700lx
用途	工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など	付属品	ACアダプター、マグネット

強化ガラス製レンズとアルミボディで耐久性に優れています。

工作機械の機内を明るく照らす防塵防水LEDライト

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。

独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。

LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となってい

ます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.