


品番 : EA815LN-64

品名 : AC100V/16W 照明灯/LED(防滴型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,900円(税抜) / 18,590円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,900円(税抜) / 18,590円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/27 19:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2049ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|------|----------------------|
| メーカー | 日機 | 型番 | NLT4-40-AC1-S(2M+P) |
| 明るさ | 1620lm | 消費電力 | 16W |
| 全長 | 950mm | 電源 | AC100V |
| コード長 | 3m | 材質 | ポリカーボネート |
| 防水性能 | IP65 | 1m照度 | 360lx |
| 電線仕様 | VCTF0.75m ² ×2心 | 色温度 | 5,700K |
| 設計寿命 | 40,000時間(使用温度:40℃) 60,000時間(使用温度:25℃) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 | 使用温度 | -40℃~40℃ |
| カバー | 乳白色 | 付属品 | 取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m) |

眩しさを抑える防眩カバー付


保護回路により絶縁性に優れています。

制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。

乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。

LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA815LN-64A コメント 変更点:消費電力</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.