


品番 : EA815LN-64

品名 : AC100V/16W 照明灯/LED(防滴型)



販売価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
カタログ価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/21 12:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2049ページ		



仕様

メーカー	日機	型番	NLT4-40-AC1-S(2M+P)
明るさ	1620lm	消費電力	16W
全長	950mm	電源	AC100V
コード長	3m	材質	ポリカーボネート
防水性能	IP65	1m照度	360lx
電線仕様	VCTF0.75m ² ×2心	色温度	5,700K
設計寿命	40,000時間(使用温度:40℃) 60,000時間(使用温度:25℃) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点	使用温度	-40℃~40℃
カバー	乳白色	付属品	取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)

眩しさを抑える防眩カバー付


保護回路により絶縁性に優れています。

制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。

乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。

LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

代替品

	<p>品番 EA815LN-64A コメント 変更点:消費電力</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.