品番: EA815LN-77

品名: AC100-240V/ 14W 照明灯/LED(調光付)



販売価格	25,000円 (税抜)/ 27,500円(税込)				
カタログ価 格	25,000円(税抜)/27,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/22 03:50現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	2110ページ				















カタログ訂正

24/12/09 明るさ/消費電力の訂正。誤:780lm/12W、正:1130lm/14W(9025 No.55,56)

仕様

メーカー	日機	型番	NLUD120-15-AC
明るさ	1130lm	消費電力	14W
全長	245mm	電源	AC100~240V
光源	面発光LED	コード長	2.3m
色温度	5,700K	照度(1m)	570lx
期待寿命	使用温度40℃:40,000時間 使用温度25℃:60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照 度となる時点	重量	400g
使用温度	−10℃~40℃(但し、氷結しない事)	調光範囲	20~100%
演色性	Ra80	用途	外観検査、目視検査照明など
付属品	ACアダプター		

IP50

ライトの明るさを20%~100%の範囲で無段階調光できます。

照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。

背面マグネット付
調光機能付き面発光LED照明です。
LED特有のギラツキのない面発光。長時間使用しても目が疲れにくい。
光の反射が少なく、検査照明に最適です。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
定電流IC回路を採用。電圧の変動があっても一定の照度を保ち、LEDの長寿命化を実現。
突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有する安全設計。
背面にマグネットを内蔵。金属部に貼りつけて使用できます。
照度メモリー機能付で前回消灯時の明るさで再点灯します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.