品番: EA818E-173A

品名:#80/9.5mm/3.2mm軸 フラップホイール



販売価格	1,850円(税抜)/ 2,035円(税込)				
カタログ価 格	1,850円(税抜)/2,035円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/31 22:12現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0882ページ				





仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	502		
用途	平面や湾曲面の研削や磨き	軸径	3.2mm		
軸長	40.5mm	直径	30mm		
高さ	9.5mm	全長	50mm		
粒度	#80	最大回転数	35,000rpm		
材質	強化布(アルミナ砥粒)				
大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.