

品番：EA818-31

品名：150x6.4x15.88mm [WA#60]目立砥石



販売価格	3,750円(税抜) / 4,125円(税込)		
カタログ価格	3,750円(税抜) / 4,125円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/18 05:28現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1030ページ		



仕様

用途	ステンレス	粒度	WA60N
外径×厚み×穴径	150×6.4×15.88mm	最高回転数	4,200rpm
砥粒材質	白色熔融アルミナ質	付属品	10mm、12.7mm穴用ブッシング

【警告】

1. 機械への取り付けをする前に、砥石のひび・われ・かけ等の外観検査をすること。
2. 砥石の接触面に変形・傷・汚れ・さびのあるフランジは使用しないこと。
3. 砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。
4. 砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。
5. 試運転時には、砥石の回転方向の前に立たないこと。
6. 側面の使用を目的とする砥石以外は、側面を使用しないこと。
7. 作業中は、保護メガネ・防塵マスク等の保護具を着用すること。
8. 回転中の砥石には直接身体を触れないこと。
9. その日の作業開始前に1分以上、砥石を取り替えた時は3分間以上試運転をすること。
10. 砥石カバーは常に砥石の1/2以上を覆う適正なものを使用すること。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.