

品番：EA818HE-17

品名：1000-40000rpm マイクログラインダー



販売価格	125,500円(税抜) / 138,050円(税込)		
カタログ価格	125,500円(税抜) / 138,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0863ページ		



仕様

メーカー	永興電機工業 (E-FORCE)	型番	DSSR43001
用途	穴あけ、面取り、バリ取り、切断などに	付属品	電源コード100V用(2m)、φ3.0mm コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
<コントローラー>			
入力電圧	AC100V(50/60Hz)	サイズ	(W)60×(D)230×(H)150mm
重量	1.95kg(電源コード除く)		
LOADメータ 作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。 緑:連続負荷範囲(連続使用可能レベル。この範囲をお勧めします。) 黄:断続負荷範囲(断続使用可能レベル) 赤:過負荷状態			
回転数表示 回転数とエラー内容をデジタル表示します。			
回転数設定ボタン(▲▼) ▲ボタンを押すと回転数が上がり、▼ボタンを押すと回転数が下がります。			
回転方向切換ボタン 正転逆転を切換えます。			
<ロータリーエンジン>			

最高回転速度	40,000min-1	使用可能回転速度	1,000～40,000min-1
最大出力	84W	最大トルク	4.0cN・m
サイズ	φ 26mm×158mm	重量	172g(モータコード除く)
【トリプルガード】3つのガード構造で切粉の侵入防止 1. 大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばす。 2. 内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばす。 3. 内部ラビリンスシールで切粉の侵入防止。			
セラミックベアリング標準装備。 静粛性・低振動のブラシレスモータ。			
多機能スイッチ 手元操作で直感的な加工をアシスト。 スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.