


品番 : EA818PR-11

品名 : 2300- 4500rpm マイクログラインダーセット(低速型)



販売価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/13 10:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0855ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	26400
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	用途	金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に
電源	DC12V	消費電力	20W
回転数	2,300～4,500rpm(無段電子コントロール付)	定格使用時間	15分
電源トランス	AC100V→DC12V(1.5A)	コレットチャック	φ2.35mm
サイズ	φ45×250mm	重量	400g(トランス含まず)
付属品	ドリルチャック コレットチャック(φ2.35mm用) スパナ 電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。)		

磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター

高速回転での作業が困難(樹脂材や木材等、硬度の低い材料)な磨きや、低速回転での安定した穴あけ作業が可能

専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能

ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適

低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.