


品番：EA819AS-51

品名：25mm 研磨ホイール(#36)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 255円(税抜) / 281円(税込) | | |
| カタログ価格 | 255円(税抜) / 281円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/26 21:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0926ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-----------|----|--------|
| メーカー | ミニター | 型番 | NA3551 |
| 最大回転数 | 25,000rpm | 粒度 | #36 |
| 外径 | 25mm | 穴径 | 3mm |
| 厚み | 1.5mm | 材質 | ラバー |

アルミニウム等の軟質素材のバリ取り、微研削、研磨に最適

マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具

あらゆる作業面になじみが良く、研削抵抗が小さいのでグラインダーのハンドリングがしやすく安定した作業が可能

マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。

アーバーは、EA819AS-30をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.