

品番：EA819DN-2

品名：2.0mm/R1.0/45mm ダイヤモンドバー(3mm軸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,570円(税抜) / 1,727円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,570円(税抜) / 1,727円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/07/05 07:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0920ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|------|---------|
| メーカー | アイゼン | 型番 | IMD-1.0 |
| 用途 | 超硬合金、セラミックスなどの難削材や溝加工、コーナーのR加工に | 外径 | 2mm |
| R | 1mm | 刃長 | 5mm |
| シャンク径 | 3mm | 全長 | 45mm |
| 耐熱温度 | 800℃ | 母材材質 | 焼入れ鋼 |
| 砥粒 | ダイヤモンド | 粒度 | #140 |
| 被削材 | 超硬合金、セラミックス、石材、ガラス サーメット、MMC、シリコン、磁石 | | |

R加工ツール

グライディングセンタ・マシニングセンタ用

鉄系金属への使用は不可

【注意】

- ・熱に弱いので乾式での使用は不可
- ・約600℃を超えるとダイヤが炭化します。
- ・切削油を使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.