品番: EA819JB-10

品名: 10x19x65mm/6mm軸 超硬カッター



販売価格	4,040円 (税抜)/ 4,444円(税込)				
カタログ価 格	4,040円(税抜)/4,444円(税込)				
在庫数	最新在庫: 56 (2025/11/26 05:49現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0966ページ				













仕様

軸径	6mm	刃径	10mm
刃長	19mm	全長	65mm
入数	1本入り	重量	31g
材質	タングステンカーバイド製	目の種類:ダイヤ目	多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。
適合材質	銅合金、ファイバーグラス、鋳鉄、プラス チック、硬質ゴム、鉄、ステンレス、ニッ ケル合金、チタニウム		

【使用上の注意】

- 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。
- 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
- 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
- 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
- 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
- 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
- 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
- 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。



品番 EA819GL-212

コメント サイズ: 8x20x60mm/6mm軸

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.