品番: EA823L-40

品名:40mm ホールソー[LENOX]



販売価格	2,230円 (税抜)/ 2,453円(税込)				
カタログ価 格	2,230円(税抜)/2,453円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/09 15:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0982ページ				









仕様

メーカー	LENOX (レノックス)	型番	5121717
サイズ	40mm	有効長	44mm
厚鋼電線管	_	適合水道管	_
適用アーバー	EA823L-5A·-5SA·-7A	材質	刃先:ハイス鋼、 背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造
刃先硬度	HRC63~65	主な切削対象	鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・ 木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、 軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排 水マス)・木質/金属系サイディング(窯 業系サイディングは除く)

ステンレス、鉄、木材、塩ビ管、排水ます等に

刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。

ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。

つばがないので貫通します

- ① 軟らかいものの穴あけ
 - 木材のように軟らかい物に穴をあける場合には、パイロットドリルの穴あけ完了後、両面より作業をするときれいな穴が開けられます。
- ② 替え刃に切削オイルの併用をおすすめします。 鉄、ステンレススチールの穴あけの場合、切削オイルを使用すると、熱と摩擦を防ぎきれいな穴あけができ刃先が長持ちします。
- ③ 材質別使用回転数 ボール盤で使用の場合、できるだけ回転数チャートに従ってスピードで選んでください。

電気ドリルを使用の場合、できれば無断変速ドリルで、硬い材質には低スピード、大きい穴ほど低スピード、軟らかい材質には中スピードをおすすめします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.