

品番：EA826AE-10

品名：2.5-13.0mm ドリルシャープナー



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,600円(税抜) / 21,560円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,600円(税抜) / 21,560円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/05/18 20:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0857ページ | | |



手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます

仕様

| | | | |
|----------|----------|-----|--|
| 研磨範囲 | 2.5~13mm | 回転数 | 12,000rpm |
| 研磨ホイール材質 | ダイヤモンド | 先端角 | 118° |
| 連続使用時間 | 15分 | 電源 | AC100V |
| コード長 | 1.8m | サイズ | 197(W)×127(D)×120(H)mm |
| 重量 | 1.1kg | 付属品 | ・チャック×1(2.5~13mm) ・研磨ホイール×1(#180)※本体装着済 ・レンチ |

ハイスドリル(チタンコーティング含む)、コバルトハイスドリル、超硬ドリル、コンクリートドリルに使用できます。

刃先シンニング加工が行えます。

別売のEA826EH-2(2.5~19.0mm チャック)を使用する場合はEA826EH-5(#100 粗目 研磨ホイール)もしくはEA826EH-6(#180 細目 研磨ホイール)を合わせてご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.