



品番：EA826NA-14

品名：180mm/#140/#400 ダイヤモンドやすり(3種・6本組)



販売価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/27 03:55現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0577ページ		



◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平面やすり		平面の仕上げ
半丸やすり		曲面の仕上げ すまみ仕上げ
丸やすり		丸の仕上げ
角やすり		角状の曲面 仕上げ
三角やすり		鋭角の曲面 仕上げ

仕様

仕様	6本セット #140:平・三角・丸各1本 #400:平・三角・丸各1本	全長(mm)	180
コーティング長(mm)	60	粒度	#140・#400
ハンドル長	120mm	軸径	3mm
形状	平・三角・丸	総重量	272g
用途	<ul style="list-style-type: none"> ・超硬の修正及び面取り加工 ・セラミックスの修正及び面取り加工 ・超硬&セラミックス中間焼結材の加工 ・カーボン・半導体の修正及び面取り加工 ・FRP/強化プラスチックの面取り加工 ・陶磁器等の面取り加工 ・金型等焼入れ鋼のバリ取りや面取り加工 ・鋏及び園芸用鋏の刃研ぎ ・包丁及びナイフ等の刃研ぎ 		

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

高品質な電着工具をより快適にお使いいただけるように専用ホルダーを付属したダイヤモンドやすりセットです。

プラスチックケース付

使用方法

ダイヤモンドやすりのシャンク部にローレットが施してあります。

ローレット部をホルダーの口元に位置し、やすりが回転しないようホルダー先端の金具を締めてからご使用ください。

※専用ホルダーをセットしてご使用いただきますと、より加圧しやすくなりますが過度の加圧はやすりの寿命を短くする事となりますのでご注意ください。

※やすりの先端は鋭利となっております。使用法、使用条件によっては思わぬ損傷を生ずることがありますので、使用目的以外には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.