

品番：EA826SF

品名：215mm ダイヤモンドやすり(平/3粒度・3本組)



販売価格	24,700円(税抜)／27,170円(税込)		
カタログ価格	24,700円(税抜)／27,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/12 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0582ページ		



仕様

セット内容	3本セット(#200・#400・#600)	全長(mm)	215
コーティング長(mm)	80	粒度	#200、#400、#600
形状(mm)	半丸(11×3.5)	刃材質	SK
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に			
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。			
鉄工用			
ダイヤモンドやすりの上手な使い方 A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。 B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。 C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかわって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。			
目詰まりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かわってダイヤの脱落の原因になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

