


品番 : EA829FE-2.6

品名 : M2.6x0.45/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
カタログ価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 07:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、硬いハイス鋼質で高速切削や高負荷切削に適した加工性を持つ。タングステン・コバルト・ニッケルなどの合金元素を添加し、焼入れ・焼戻しを繰り返して高硬度・高熱安定性を確保している。また、切削油との潤滑性にも優れている。

切削径の長さについて
切削径の長さについて、以下の通りです。
● 切削径の長さ: 2.6mm
● 切削径の長さ: 2.6mm
● 切削径の長さ: 2.6mm

タップ
タップは、ねじを形成するための工具です。切削径の長さ、切削径の長さ、切削径の長さについて、以下の通りです。

切削径の長さ	2.6mm
切削径の長さ	2.6mm
切削径の長さ	2.6mm

切削径の長さ	2.6mm
切削径の長さ	2.6mm
切削径の長さ	2.6mm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M2.6×0.45	精度	RH4
喰付	4P	全長	44mm
ねじ長	14mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンタ	あり	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

