



品番：EA845AG

品名：160mm/ 3-12mm ガラス切(ナローヘッド・7°口用)



販売価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
カタログ価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/04/09 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0164ページ		



握りやすいラバー付ハンドルです

仕様

用途	曲線切り、狭い所のカットに	本体材質	真鍮
刃材質	カーバイト	可能板厚	3~12mm
ヘッド形状	ナローヘッド	カッティングヘッド	スイベル式
スイベルヘッド角度	30°	全長	160mm
刃先角度	138°	ハンドル径	12mm
重量	約70g		

ハンドル部分にオイルタンクがあります。

カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます。

オイルが流れすぎている時は通気ネジを締めて調整してください。

直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。

オイル別売(EA920AK-1)

先端は高品質カーバイトホイールで、ハンドル部は硬くて強い真鍮製のハンドルです。

酸化処理してあるので、耐久性もあります。

ガラスとオイルに就いて

ガラス切りで付けた切断部にオイルがつくと、切りやすくなります。
その上切断部からオイルがガラス内に染み込もうとしますので、その膨張力を利用して割りやすくします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.