品番: EA854BC-2A

品名: AC100V/400W ジグソー



販売価格	13,200円(税抜)/14,520円(税込)				
カタログ価 格	13,200円(税抜)/14,520円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 11:51現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0859ページ				











仕様

メーカー	京セラ	型番	J-6500V
電源	AC100V·400W	ストローク数	0~3,000spm
ストローク長	20mm	傾斜切断角度	左右0~45°
サイズ	205×67×173mm	重量	1.7kg
コード長	2.0m	適合ブレード	Tシャンク(0.8~1.8mm厚)
替カーボンブラシ	EA813RA-5	定格電流	4.2A
最大切断能力	厚さ 木材:65mm 軟鋼板:6mm	振動3軸合成値	木材:3.5m/s2 軟鋼材:5.5m/s2 (EN60745-2-11に基づき測定)
付属品	ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、 六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側 面案内定規		

無段変速

Tシャンク

木材、金属の直線、曲線切りに

使いやすい低重心・低振動

バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)

正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付

定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。

ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。

握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。

作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ

ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.