

品番：EA857DM-3A

品名：DC10.8V マルチツール(充電式)



販売価格	41,600円(税抜) / 45,760円(税込)		
カタログ価格	41,600円(税抜) / 45,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 11:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0834ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CV12DB(LS)
用途	・各種材料の切断、ポケット加工 ・コーキング・タイル等の剥離 ・木材等の研磨	仕様	標準セット
振り子振動数	6,000~20,000rpm (ダイヤル1~6)	バッテリー	リチウムイオン(10.8V/4.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約60分
振り子角度	3.6°(両側合計)	サイズ	325(L)×74(W)×104(H)mm (バッテリー装着時)
重量	1.5kg(バッテリー装着時)	モーター	直流ブラシレスモーター
振動6軸合成値	研磨時: 2.1m/s2 切断時: 3.7m/s2	一充電当たりの作業量	【ポケット切断】 材料:t12コンパネ、ブレード:付属品、 荷重:20N 4.0Ah 約250カット
付属品	バッテリー×1、急速充電器、サンド ペーパー取付用パッド、サンドペーパー (#60・#120・#240)各2枚、ブレード、 六角棒スパナ(5mm)、アクセサリケー ス、電池カバー、樹脂ケース		

先端工具を付け替えることで、面一切断・ポケット切断・剥離・研削など、用途に合わせて様々な作業に対応できます。

ツールレスで簡単にブレード交換ができます。  
また、市販の切込みのある先端工具の着脱では、ツールシャフトを抜かないままで交換が可能です。

ブレードの振り角を3.6°に拡大することで18V同等の高速切断を実現しました。

低振動を実現  
機構部と外側のハウジングをクッション性のあるやわらかいゴムで絶縁することで、振動を低減しました。

振動数調整ダイヤル、LEDライト付き

電池残量表示付(バッテリー)

先端ツールはEA857DR-20~-46をご使用下さい。  
STARLOCKシステムの先端ツールがご使用いただけます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.