

品番：EA829FE-16B

品名：M 16x 2.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
カタログ価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に高く、切削加工性が優れている。また、切削速度が速いため、切削熱が少なくなり、加工精度が向上する。HSS鋼は、切削工具として広く利用されている。



**ねじ径の長さについて**  
ねじ径の長さについて、以下の通りです。  
●ねじ径の長さ(全長)は、ねじ径の長さ(ねじ長)と、ねじ径の長さ(ねじ止り穴用)の長さの合計です。  
●ねじ径の長さ(ねじ止り穴用)は、ねじ径の長さ(ねじ長)と、ねじ径の長さ(ねじ止り穴用)の長さの合計です。



### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M16×2	全長(mm)	95
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	27	シャンク径(mm)	12.5
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	112
■長(mm)	13	■巾(mm)	10

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.