品番: EA857DP-21

品名: AC100V/300W マルチツールセット



| 販売価格    | <b>34,400円</b> (税抜)/37,840円(税込)     |      |    |  |  |
|---------|-------------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価格  | 34,400円(税抜)/37,840円(税込)             |      |    |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>1</b> (2025/11/03 07:10現在) |      |    |  |  |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | St |  |  |
| カタログページ | 0834ページ                             |      |    |  |  |





## 仕様

| メーカー | ボッシュ   | 型番     | GMF30-28 ※ESCOオリジナルセッ<br>ト品 |
|------|--|--------|-----------------------------|
| 用途   | 木材の切断、切り込み作業、金属切断、<br>タイルの切断、塗装剥がし、研磨作業<br>などに | 適合ブレード | STARLOCK, STARLOCK PLUS     |

## <セット内容>

(マルチツール) 電源:AC100V

消費電力:300W

振り子振動数:8,000~20,000rpm

振り子振動角:2.8° コード長:2.5m

サイズ:280(W)×75(H)mm

重量:1.5kg

付属品:バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚

- ·電子無段変速
- ·二重絶縁構造、過負荷保護装置
- ・マグネット付ツールホルダー
- ・コンスタントスピード機能
- ・剥離・研磨作業も可能です。
- ·先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。
- ・タイルの切断、ボード壁の切り抜き、表面研磨に適しています。
- ・木材、プラスチックや金属に使用することができます。

## (ブレード3種)

32×50mm マルチツール用ブレード

32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)

(パーツケース)

サイズ:210×110×38(H)mm

材質:耐衝撃性コポリマー

・仕切板のないフリータイプ

(工具箱)

サイズ:430×180×230(H)mm

材質:ポリプロピレン

重量:1040g ·中皿1枚付

·125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。

・中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.