

品番：EA857DP-21

品名：AC100V/300W マルチツールセット



販売価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
カタログ価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0818ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GMF30-28 ※ESCOオリジナルセット品
用途	木材の切断、切り込み作業、金属切断、タイルの切断、塗装剥がし、研磨作業などに	適合ブレード	STARLOCK、STARLOCK PLUS

<セット内容>

- (マルチツール)
電源:AC100V
消費電力:300W
振り子振動数:8,000~20,000rpm
振り子振動角:2.8°
コード長:2.5m
サイズ:280(W)×75(H)mm
重量:1.5kg
付属品:バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚
- ・電子無段変速
 - ・二重絶縁構造、過負荷保護装置
 - ・マグネット付ツールホルダー
 - ・コンスタントスピード機能
 - ・剥離・研磨作業も可能です。
 - ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。
 - ・タイルの切断、ボード壁の切り抜き、表面研磨に適しています。
 - ・木材、プラスチックや金属に使用することができます。

(ブレード3種)

32×50mm マルチツール用ブレード

32×40mm マルチツール用ブレード
85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)

(パーツケース)
サイズ:210×110×38(H)mm
材質:耐衝撃性ポリマー
・仕切板のないフリータイプ

(工具箱)
サイズ:430×180×230(H)mm
材質:ポリプロピレン
重量:1040g
・中皿1枚付
・125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。
・中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.