

品番 : EA829HA-16C

品名 : M 16x2.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
カタログ価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 23:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを加えて、鋼の硬度を高め、切削性能を向上させた鋼です。切削性能が優れているため、切削加工に適しています。また、切削加工後の表面粗度が低く、加工後の仕上げ加工が容易です。

切削時の留意点について
切削時の留意点として、切削速度、切削深度、切削液の供給量などを適切に設定することが重要です。また、切削液の供給が不十分になると、切削工具の寿命が短縮され、加工精度も低下します。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M16×2	精度	OH2
喰付	1.5P	全長	95mm
ねじ長	32mm	首下長	52mm
シャンク径	12.5mm	■長	13mm
■巾	10mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	92g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

