

品番 : EA829PE-20BB

品名 : M20x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)



販売価格	17,300円(税抜)／19,030円(税込)		
カタログ価格	17,300円(税抜)／19,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/15 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	A-POT
ツールNo.	8325180	呼び	M20×1.5
全長(mm)	105	噛付	5P
材質	CPM(粉末ハイス)	ねじ長(mm)	37
首下長(mm)	58	シャンク径(mm)	15
■巾(mm)	12	■長(mm)	15
突出しセンタ長(mm)	—	溝数	3
重量(g)	153	精度表記	STD
精度	OH4	被削材	低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)○ 中炭素鋼(C0.25%~0.45%)○ 高炭素鋼(C0.45%~)○ 合金鋼○ 調質鋼(25~35HRC)○ 調質鋼(35~45HRC)○ ステンレス鋼(~35HRC)○ 工具鋼○ 鋳鋼○ ダクタイル鋳鉄○ 銅○ 黄銅○ 黄銅鋳物○

青銅○
アルミニウム圧延材○
アルミニウム合金鋳物○
マグネシウム合金鋳物○
亜鉛合金鋳物○
チタン合金○

Vコーティング(表面処理)

軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釗(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。

材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。
特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、韌性が強い材質になります。
コバルトを含有する材料を使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.