品番: EA857DP-2A

品名: AC100V/400W マルチツール



販売価格	38,500円 (税抜)/ 42,350円(税込)			
カタログ価 格	38,500円(税抜)/42,350円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 12:08現在)			
商品入数	1 販売単位 台			
カタログページ				











ブレード取付1秒、スナップインシステム採用

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GMF40-30L
用途	木材の切断、切り込み作業、金属切断、 タイルの切断、塗装剥がし、研磨作業 などに	適合ブレード	STARLOCK, STARLOCK PLUS
電源	AC100V·400W	振り子振動数	8,000~20,000rpm
振り子振動角度	左右1.5° 計3.0°	振動3軸合成値	剥離:6.0m/s2 切断:11.0m/s2 研磨:3.0m/s2
サイズ	284(W)×50(D)×85(H)mm	コード長	2.5m
重量	1.5kg	材質	ポリアミド樹脂(PA)
付属品	ブレード(木材・金属用×1、仕上用 ×1)、サンドペーパー×1、ケース		

電子無段変速、二重絶縁構造、LEDライト付、過負荷保護装置

コンスタントスピード: 負荷が加わっても振動数を維持し、高効率の作業が可能です。

ダイヤル式電子無段変速:材料や作業に応じた最適のスピードを選べます。

LEDライトで確実な作業をサポート

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.