

品番：EA864CA-38B

品名：[AC100V/ 9W×1] LEDセンサーライト



販売価格	6,970円(税抜)／7,667円(税込)		
カタログ価格	6,970円(税抜)／7,667円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2024/05/14 07:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2422ページ		



仕様

メーカー	ムサシ	型番	LED-AC309
検知エリア	約140°・約8m	点灯時間	約5秒～約5分
検知方式	焦電型赤外線センサー	サイズ	128(W)×118(D)×175(H)mm
クランプ取付サイズ	厚み:最小 約15mm～最大 約100mm パイプ径:最小 約30mm～最大 約85mm	重量	約550g(クランプ除く)
電源	AC100V	光源	高輝度白色LED 9W
コード長	3m	全光束	点灯時:650lm 常夜灯:65lm
LED寿命	40,000時間	消費電力	点灯時:約9W 点灯時(常夜灯):1.5W 待機時:1.0W以下
昼夜切替え機能	昼:周囲が明るくても暗くても点灯 夜:周囲が暗い時のみ点灯 常夜灯:周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯 周囲が明るくなると消灯	付属品	取付けねじ×2、 コンクリート用プラスチックプラグ×2、 クランプ台、蝶ナット、 L型ボルト、ねじキャップ
LED1灯			
防雨タイプ(IP44)			

屋内外用
壁面、柱に取付可能
ステンレスバンド(幅10mmまで)使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.