


品番：EA864CB-150

品名：110V/150W ハロゲン電球(センサーライト用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 760円(税抜)／836円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 760円(税抜)／836円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/15 20:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2376ページ                      |      |   |



仕様

|      |             |      |          |
|------|-------------|------|----------|
| メーカー | 朝日電器 (ELPA) | 型番   | G-1191B  |
| 定格電流 | 150W        | 定格電圧 | 110V     |
| 口金   | R-7S        | 定格寿命 | 約2,000時間 |
| 光色   | クリア         | 全長   | 80mm     |
| バルブ径 | 9mm         |      |          |

EA864CB-22用替球

【注意事項】

- ・適合した器具、ソケットで、指定ワット数の電球を必ず使用して下さい。（器具の加熱の原因となります）
- ・ぶつけたり、無理なちからを加えたり、傷つけたりしないで下さい。（破損の原因となります）
- ・水滴のかかる場所で使用しないで下さい。（破損の原因となります）
- ・取付、取外しや器具清掃の際は、必ず電源を切して下さい。（感電の原因となります）
- ・ランプは直接手で触れず、付属のスポンジでガラス部を包んで取付けて下さい。
- ・スポンジを使わない場合は、柔らかい布などで包んで取付けて下さい。（短寿命・破損の原因となります）
- ・点灯中や消灯直後は非常に高温になっていますので、ご注意下さい。（火傷の原因となります）
- ・布や紙などで覆ったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。（火災の原因となります）
- ・ハロゲンランプが汚れた場合、アルコール類を含ませた布などで拭取って下さい（光量低下の原因）
- ・ハロゲンランプは地面に水平になるようにご使用下さい。（傾き許容限度5°まで（短寿命・破損の原因となります）

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

