
品番: EA857DP-3

品名: AC100V/500W マルチツール



販売価格	58,900円 (税抜)/ 64,790円(税込)				
カタログ価格	58,900円(税抜)/64,790円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 01:25現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0834ページ				















ブレードを1秒で取り付け・取り外し!スナップインシステム

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GMF50-36
用途	木材の切断、切り込み作業、金属切断、 タイルの切断、塗装剥がし、研磨作業 などに	適合ブレード	STARLOCK, STARLOCK PLUS, STARLOCK MAX
電源	AC100V·500W	振り子振動数	8000~20000rpm
振り子振動角	左右1.8°	サイズ	290×85(H)mm
重量	1.6kg	コード長	2.5m
付属品	ブレード、サンディングプレート、サン ディングペーパー、樹脂ケース		

ブレードを1秒で取り付け・取り外し!スナップインシステム

クラス最大500Wモーター搭載により、今までできなかった重作業が可能

コンスタントスピード、過負荷保護装置搭載

ダイヤル式電子無段変速

先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。

窓の解体、継手の修復、木造骨組構造の継手加工に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.